



Precizna kliješta za vanjske prstene, tip: A21



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	719890 A21
GTIN	4003773048831
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Ručica i zglobni dio kovani. Vrhovi od specijalnog čelika, izrađeni posebnom preciznošću i utisnuti u tijelo kliješta.

Atramentirana kliješta, siva boja. Ručke prevučene plastikom. Zglob s **ugrađenom oprugom za otvaranje. Oblik B - čeljusti savinute pod kutom od 90°.**

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tehnički opis

za vanjski Ø sigurnosnih prstena	19 - 60 mm
Oblik	B
ukupna duljina	165 mm
Ø vrha	1,8 mm
Standard	DIN 5254 B
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ukošeni vanjski prsten
Oblik čeljusti	pod kutom od 90°

Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Specijalni čelik
Površina	atramentirano u sivoj boji
s graničnikom	ne
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje	da
Ručka s blokadom	ne
Zamjenjivi vrhovi	ne
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove