



## Kliješta za unutarne prstenove, tip: J31



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	719805 J31
GTIN	4045197493019
Razred artikla	72B

### Opis

#### Izvedba:

Kovana iz jednog komada. Kliješta atramentirana u crnoj boji. Ručke prevučene plastikom. **S uprešanim preciznim šiljcima. Oblik D - čeljusti savinute pod kutom od 90°.**

#### Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

#### Standard:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Tehnički opis

Oblik	D
za unutarnji Ø sigurnosnih prstena	40 - 100 mm
ukupna duljina	225 mm
Ø vrha	2,3 mm
Standard	DIN 5256 D
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ukošeni unutarnji prsten
Oblik čeljusti	pod kutom od 90°
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	atramentirano u crnoj boji

Zamjenjivi vrhovi

ne

Vrsta proizvoda

Kliješta za sigurnosne prstenove