

**Kliješta za unutarne prstenove Savijeno pod kutom od 45°, tip: A0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	719845 A0
GTIN	4045197493231
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Kovana iz jednog komada. Kliješta fosfatirana u crnoj boji, drške prevučene plastikom.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

Slično kao **DIN 5254**.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	135 mm
Ø vrha	0,9 mm
za vanjski Ø sigurnosnih prstena	3 - 10 mm
Standard	slično kao DIN 5254
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ukošen vanjski prsten
Oblik čeljusti	pod kutom od 45°
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	atramentirano u crnoj boji
Zamjenjivi vrhovi	ne

Vrsta proizvoda

Kliješta za sigurnosne prstenove