



## Precizna kliješta za unutarnje prstene, tip: J4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	719790 J4
GTIN	4003773048558
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Ručica i zglobni dio kovani. Vrhovi od specijalnog čelika, izrađeni posebnom preciznošću i utisnuti u tijelo kliješta.

Atramentirana kliješta, siva boja. Ručke prevučene plastikom.

**S uprešanim preciznim šiljcima. Oblik C - ravne čeljusti.**

#### Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

#### Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

#### Standard:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Tehnički opis

za unutarnji Ø sigurnosnih prstena	85 - 140 mm
Oblik	C
ukupna duljina	320 mm
Ø vrha	3,2 mm
Standard	DIN 5256 C
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ravan unutarnji prsten
Oblik čeljusti	ravno

Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Specijalni čelik
Materijal vrha	Specijalni čelik
Površina	atramentirano u sivoj boji
s graničnikom	ne
Ručka s blokadom	da
Zamjenjivi vrhovi	ne
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove