

Garant**Precizna kliješta za vanjske prstene, tip: A21****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	719870 A21
GTIN	4045197504166
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Ručica i zglobovi su kovani. Vrhovi su od specijalnog čelika, izrađeni posebnom preciznošću i utisnuti u tijelo kliješta.

Kliješta su crne boje. Glava je brušena. Ručke su prevučene plastikom. Zglob s **ugrađenom oprugom za otvaranje. Oblik B - čeljusti savinute pod kutom od 90°.**

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tehnički opis

Oblik	B
za vanjski Ø sigurnosnih prstena	19 - 60 mm
ukupna duljina	165 mm
Ø vrha	1,8 mm
Standard	DIN 5254 B

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ukošeni vanjski prsten
Oblik čeljusti	pod kutom od 90°
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Specijalni čelik
Materijal vrha	Specijalni čelik
Površina	crna
s graničnikom	ne
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje	da
Ručka s blokadom	ne
Zamjenjivi vrhovi	ne
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove