



## Kliješta za unutarnje prstenove, tip: J0



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	719805 J0
GTIN	4045197492630
Razred artikla	72B

### Opis

#### Izvedba:

Kovana iz jednog komada. Kliješta atramentirana u crnoj boji. Ručke prevučene plastikom.

**S uprešanim preciznim šiljcima. Oblik C - ravne čeljusti.**

#### Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

#### Standard:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Tehnički opis

ukupna duljina	135 mm
Oblik	C
za unutarnji Ø sigurnosnih prstena	8 - 13 mm
Ø vrha	0,9 mm
Standard	DIN 5256 C
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ravan unutarnji prsten
Oblik čeljusti	ravno
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	atramentirano u crnoj boji

Zamjenjivi vrhovi	ne
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove