



Precizna kliješta za unutarnje prstene, tip: J01



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	719790 J01
GTIN	4003773048619
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Ručica i zglobni dio kovani. Vrhovi od specijalnog čelika, izrađeni posebnom preciznošću i utisnuti u tijelo kliješta.

Atramentirana kliješta, siva boja. Ručke prevučene plastikom.

S uprešanim preciznim šiljcima. Oblik D - čeljusti savinute pod kutom od 90°.

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Tehnički opis

za unutarnji Ø sigurnosnih prstena	8 - 13 mm
Oblik	D
ukupna duljina	130 mm
Ø vrha	0,9 mm
Standard	DIN 5256 D
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ukošeni unutarnji prsten
Oblik čeljusti	pod kutom od 90°

Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Specijalni čelik
Materijal vrha	Specijalni čelik
Površina	atramentirano u sivoj boji
s graničnikom	ne
Ručka s blokadom	da
Zamjenjivi vrhovi	ne
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove