

**Kliješta za unutarne prstenove Savijeno pod kutom od 45°, tip: A4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	719845 A4
GTIN	4045197493279
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

Kovana iz jednog komada. Kliješta fosfatirana u crnoj boji, drške prevučene plastikom.

**Upotreba:**

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

**Standard:**

Slično kao **DIN 5254**.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	320 mm
za vanjski Ø sigurnosnih prstena	85 - 140 mm
Ø vrha	3,2 mm
Standard	slično kao DIN 5254
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ukošen vanjski prsten
Oblik čeljusti	pod kutom od 45°
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	atramentirano u crnoj boji
Zamjenjivi vrhovi	ne

Vrsta proizvoda

Kliješta za sigurnosne prstenove