

**Traka za zračnost 12,7 mm×5 m, nehrđajući, debljina: 0,05mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	478507 0,05
GTIN	4045197925565
Razred artikla	42H

Opis**Izvedba:**

Hladno valjani čelik, tvrdoće čelika za opruge, s najvećom točnosi. Debljina trake je od veličine 0,02 neprekidno i neizbrisivo označena (osim br. 478502 od vel. 0,08).

Čuva se u praktičnoj kutiji i izvlači se poput mjerne trake za namotavanje. Od 5 odn. 10 m duge trake se može odvojiti željena duljina.

Otporan na koroziju čelik otporan na koroziju i kiseline, materijal br. 1.4310 (odnosno 1.4301, debljina 0,005 – 0,05 mm), hladno valjan, tvrdoće čelika za opruge, sjajne površine.

Upotreba:

U proizvodnji naprava i alata za namještanje dijelova strojeva, kao podložna folija za poravnavanje obradaka, za mjerenje tolerancije svake vrste, za kontrolu dosjeda i vodilica, za namještanje valjaka za bojenje i tiskanje.

Tehnički opis

Granica odstupanja	±3 μm
Debljina	0,05 mm
Standard	Tvornička norma
Tolerancija	T3
Materijal	nehrđajući

Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
Duljina kotačića	5 m
Širina kotačića	12,7 mm
Vrsta proizvoda	Trake šablone s ticalom