

**Par rukavica 6230, veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094236 8
GTIN	4059904093782
Razred artikla	09H

Opis**Izvedba:**

6230. Antistatičke rukavice za **ESD** primjene. Primjereno i za upravljanje **dodirnim zaslonima**.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Rukavice koje štite od elektrostatičkog pražnjenja, ne izoliraju ruke od električnih napona. Nisu prikladne za radove na vodovima koji su pod naponom ili za zaštitu od strujnih udara, već samo za zaštitu proizvoda.

Tehnički opis

EN 388 zaštita od rezova	1
EN 388 otpornost na trganje	3
bez silikona	ne

Prozračnost	dobro
EN 388 otpornost na trenje	4
Udobnost	dobro
Veličina rukavice	8
Toplinska zaštita	ne postoji
EN 388 zaštita od uboda	1
Osjećaj dodira	vrlo dobro
Bez DMF-a	ne
Uljni hvat	umjereno
Mokro prianjanje	umjereno
Materijal prevlake	PU
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Tehnologija pletenja	13G
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Primjena	višekratno
EN 388	3141X
Materijal nosača	Najlon/karbon
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Boja	bijela / siva
Težina	14 g
Vrsta proizvoda	ESD rukavice