

**Ansell****Par rukavica HyFlex® 11-618, veličina rukavice: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094260 9
GTIN	10076490489455
Razred artikla	04P

**Opis****Izvedba:**

**HyFlex® 11-618.** Izrazito tanka, a istovremeno otporna rukavica proizvedena tehnikom pletenja **finoće 18**. Posebno prikladno za lagane montažne radove koji iziskuju veliku preciznost, završnu montažu elektromotora, klima-uređaja, armatura ožičenja.

**Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:**

**Tanka rukavica od finog pletiva** prikladna za jednostavne montaže koje iziskuju veliku preciznost.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Bez DMF-a	ne
bez silikona	ne
Prozračnost	vrlo dobro

Udobnost	vrlo dobro
Materijal prevlake	PU
Osjećaj dodira	vrlo dobro
Veličina rukavice	9
Uljni hvat	dobro
Mokro prijanjanje	umjereno
Toplinska zaštita	ne postoji
Serija	HyFlex®
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	3121X
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Duljina	195 mm
Boja	crni / plavi
Težina	7,4 g
Tehnologija pletenja	18G
Primjena	višekratno
Materijal	PU
Razred zaštite od porezotina	EF
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice