

Garant

**Držać za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
16/09mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250036 16/09
GTIN	4045197925916
Razred artikla	21T

Opis**Izvedba:**

PCLNR 95° držači za unutarne tokarenje za izmjenjive rezne pločice CN.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 09T3..
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina L ₂	15,25 mm
Koljenasta poluga	259015 11
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 9
Veličina pločice	9 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	20 mm
ISO kod držača	A16M PCLNR/L09
Ø drške D _s	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2 mm	674242 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500