

Ansell**Par rukavica HyFlex® 11-618, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094260 10
GTIN	10076490489448
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-618. Izrazito tanka, a istovremeno otporna rukavica proizvedena tehnikom pletenja **finoće 18**. Posebno prikladno za lagane montažne radove koji iziskuju veliku preciznost, završnu montažu elektromotora, klima-uređaja, armatura ožičenja.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Tanka rukavica od finog pletiva prikladna za jednostavne montaže koje iziskuju veliku preciznost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Prozračnost	vrlo dobro
Uljni hvat	dobro
Materijal prevlake	PU

bez silikona	ne
Toplinska zaštita	ne postoji
Osjećaj dodira	vrlo dobro
Bez DMF-a	ne
Mokro prianjanje	umjereno
Veličina rukavice	10
Udobnost	vrlo dobro
Serija	HyFlex®
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	3121X
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Duljina	195 mm
Boja	crni / plavi
Težina	7,4 g
Tehnologija pletenja	18G
Primjena	višekratno
Materijal	PU
Razred zaštite od porezotina	EF
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice