

**Par rukavica 6230, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094236 10
GTIN	4059904093805
Razred artikla	09H

Opis**Izvedba:**

6230. Antistatičke rukavice za **ESD** primjene. Primjereno i za upravljanje **dodirnim zaslonima**.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Rukavice koje štite od elektrostatičkog pražnjenja, ne izoliraju ruke od električnih napona. Nisu prikladne za radove na vodovima koji su pod naponom ili za zaštitu od strujnih udara, već samo za zaštitu proizvoda.

Tehnički opis

Osjećaj dodira	vrlo dobro
bez silikona	ne
Uljni hvat	umjereno

EN 388 zaštita od rezova	1
Udobnost	dobro
EN 388 zaštita od uboda	1
Prozračnost	dobro
EN 388 otpornost na trenje	4
Materijal prevlake	PU
Veličina rukavice	10
Toplinska zaštita	ne postoji
Mokro prianjanje	umjereno
EN 388 otpornost na trganje	3
Bez DMF-a	ne
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Tehnologija pletenja	13G
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Primjena	višekratno
EN 388	3141X
Materijal nosača	Najlon/karbon
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Boja	bijela / siva
Težina	14 g
Vrsta proizvoda	ESD rukavice