

Ansell**Par rukavica HyFlex® 11-618, veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094260 11
GTIN	10076490488786
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-618. Izrazito tanka, a istovremeno otporna rukavica proizvedena tehnikom pletenja **finoće 18**. Posebno prikladno za lagane montažne radove koji iziskuju veliku preciznost, završnu montažu elektromotora, klima-uređaja, armatura ožičenja.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Tanka rukavica od finog pletiva prikladna za jednostavne montaže koje iziskuju veliku preciznost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	11
bez silikona	ne
Bez DMF-a	ne

Prozračnost	vrlo dobro
Toplinska zaštita	ne postoji
Mokro prianjanje	umjereno
Udobnost	vrlo dobro
Osjećaj dodira	vrlo dobro
Uljni hvat	dobro
Materijal prevlake	PU
Serija	HyFlex®
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	3121X
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Duljina	195 mm
Boja	crni / plavi
Težina	7,4 g
Tehnologija pletenja	18G
Primjena	višekratno
Materijal	PU
Razred zaštite od porezotina	EF
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice