

## Granični kontrolnik s brojčanom tolerancijom, tip: E



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	484225 E
GTIN	2050001956439
Razred artikla	48B

### Opis

Polje tolerancije: a; b; c; cd; dan; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc

Kvaliteta: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nazivna mjera: 15.001 - 18.999 mm, Intervall: 0,001

#### Izvedba:

Dvostrani kontrolnik za vanjske mjere GO/NO GO od prvorazrednog čelika za izradu šablona, kaljen, popušten, brušen i fino lepan. Jedna strana s **dodatnim dimenzijama trošenja** prema DIN 7163.

Za međudimenziju ili brojčano izraženu toleranciju.

Granični kontrolnik s brojčanom tolerancijom npr. **br. 484225 vel. 41,04 + 0,01/ -0,02**

#### Upotreba:

Za kontrolu vratila s obzirom na dosjed – sa zarezom, prijelazni ili prekomjerni.

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163.**

#### Napomena:

Oznaka veličine tip opisuje nazivnu veličinu u milimetrima (mm).

Tip A = 3 – 5,999

Tip B = 6,001 – 6,999

Tip C = 7,001 – 10,999

Tip D = 10,001 – 14,999

Tip E = 15,001 – 18,999

Tip F = 19,001 – 22,999

Tip G = 23,001 – 27,999

Tip H = 28,001 – 32,999

Tip I = 33,001 – 39,999

Tip J = 40,001 – 43,999

Tip K = 44,001 – 49,999

Tip L = 50,001 – 55,999

Tip M = 56,001 – 62,999

Tip N = 63,001 – 71,999

Tip O = 72,001 – 75,999

Tip P = 76,001 – 82,999

Tip Q = 83,001 – 92,999

Tip R = 93,001 – 99,999

Kalibriranje: L8

Nazivna mjera: 15,001 - 18,999 mm

## Tehnički opis

Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Vrijednost tolerancije	-3,3 - 1,65 mm
Standard	DIN 7150-2
Standard	DIN 7164
Standard	DIN 7163
Polje tolerancije	b
Polje tolerancije	c
Polje tolerancije	a
Polje tolerancije	e
Polje tolerancije	cd
Polje tolerancije	dan
Polje tolerancije	fg
Polje tolerancije	g
Polje tolerancije	ef
Polje tolerancije	f
Polje tolerancije	j
Polje tolerancije	js
Polje tolerancije	h

Polje tolerancije	n
Polje tolerancije	k
Polje tolerancije	m
Polje tolerancije	s
Polje tolerancije	t
Polje tolerancije	p
Polje tolerancije	r
Polje tolerancije	v
Polje tolerancije	x
Polje tolerancije	u
Polje tolerancije	za
Polje tolerancije	y
Polje tolerancije	z
Polje tolerancije	zb
Polje tolerancije	zc
Kvaliteta	10
Kvaliteta	8
Kvaliteta	9
Kvaliteta	6
Kvaliteta	13
Kvaliteta	12
Kvaliteta	11
Kvaliteta	7
Materijal	Čelik za šablone
Nazivna mjera	15,001 - 18,999 mm
Kalibriranje	L8
Vrsta proizvoda	Granični kontrolnik za vanjske mjere

## Usluge

Kalibriranje Granični račvasti kontrolnik maks. nazivna mjera 50 mm	018420 50
Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
DAkKS kalibriranje Granični kontrolnik za vanjske mjere maks. nazivna mjera 5-100 mm	028710 5-100
Kalibriranje Granični račvasti kontrolnik maks. nazivna mjera 50 mm	028700 50