

Granični kontrolnik s brojčanom tolerancijom, tip: Q



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 484225 Q |
| GTIN | 2050001956552 |
| Razred artikla | 48B |

Opis

Polje tolerancije: a; b; c; cd; dan; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc

Kvaliteta: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nazivna mjera: 83.001 - 92.999 mm, Intervall: 0,001

Izvedba:

Dvostrani kontrolnik za vanjske mjere GO/NO GO od prvorazrednog čelika za izradu šablona, kaljen, popušten, brušen i fino lepan. Jedna strana s **dodatnim dimenzijama trošenja** prema DIN 7163.

Za međudimenziju ili brojčano izraženu toleranciju.

Granični kontrolnik s brojčanom tolerancijom npr. **br. 484225 vel. 41,04 + 0,01/ -0,02**

Upotreba:

Za kontrolu vratila s obzirom na dosjed – sa zarezom, prijelazni ili prekomjerni.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163.**

Napomena:

Oznaka veličine tip opisuje nazivnu veličinu u milimetrima (mm).

Tip A = 3 – 5,999

Tip B = 6,001 – 6,999

Tip C = 7,001 – 10,999

Tip D = 10,001 – 14,999

Tip E = 15,001 – 18,999

Tip F = 19,001 – 22,999

Tip G = 23,001 – 27,999

Tip H = 28,001 – 32,999

Tip I = 33,001 – 39,999

Tip J = 40,001 – 43,999

Tip K = 44,001 – 49,999

Tip L = 50,001 – 55,999

Tip M = 56,001 – 62,999

Tip N = 63,001 – 71,999

Tip O = 72,001 – 75,999

Tip P = 76,001 – 82,999

Tip Q = 83,001 – 92,999

Tip R = 93,001 – 99,999

Kalibriranje: L8

Nazivna mjera: 83,001 - 92,999 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|--------------------|
| Vrijednost tolerancije | -5,4 - 2,7 mm |
| Vrsta šablone | Kontrolnik (dobar) |
| Vrsta šablone | Kontrolnik (loš) |
| Standard | DIN 7150-2 |
| Standard | DIN 7164 |
| Standard | DIN 7163 |
| Polje tolerancije | b |
| Polje tolerancije | c |
| Polje tolerancije | a |
| Polje tolerancije | e |
| Polje tolerancije | cd |
| Polje tolerancije | dan |
| Polje tolerancije | fg |
| Polje tolerancije | g |
| Polje tolerancije | ef |
| Polje tolerancije | f |
| Polje tolerancije | j |
| Polje tolerancije | js |
| Polje tolerancije | h |

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Polje tolerancije | n |
| Polje tolerancije | k |
| Polje tolerancije | m |
| Polje tolerancije | s |
| Polje tolerancije | t |
| Polje tolerancije | p |
| Polje tolerancije | r |
| Polje tolerancije | v |
| Polje tolerancije | x |
| Polje tolerancije | u |
| Polje tolerancije | za |
| Polje tolerancije | y |
| Polje tolerancije | z |
| Polje tolerancije | zb |
| Polje tolerancije | zc |
| Kvaliteta | 12 |
| Kvaliteta | 13 |
| Kvaliteta | 7 |
| Kvaliteta | 10 |
| Kvaliteta | 9 |
| Kvaliteta | 11 |
| Kvaliteta | 6 |
| Kvaliteta | 8 |
| Materijal | Čelik za šablone |
| Nazivna mjera | 83,001 - 92,999 mm |
| Kalibriranje | L8 |
| Vrsta proizvoda | Granični kontrolnik za vanjske mjere |

Usluge

| | |
|--|--------------|
| Označavanje laserska izrada natpisa tip | 018940 |
| Kalibriranje Granični račvasti kontrolnik maks. nazivna mjera 50 mm | 018420 50 |
| Kalibriranje Granični račvasti kontrolnik maks. nazivna mjera 50 mm | 028700 50 |
| DAkkS kalibriranje Granični kontrolnik za vanjske mjere maks. nazivna mjera 5-100 mm | 028710 5-100 |