


Kontrolnik za utor na vratilu s brojčanom tolerancijom, tip: A



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	484411 A
GTIN	2050001956699
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Za međudimenziju ili brojčanu toleranciju.

Kontrolnik za utor na vratilu s dobrom i lošom stranom. Dobra strana s **povećanim dimenzijama zbog trošenja** prema DIN 7164. Tijelo mjerke od kaljenog čelika.

Kontrolnik za utor na vratilu s brojčanom tolerancijom npr. 484411 vel. **41,04 +0,01/-0,02**.

Upotreba:

Za ispitivanje ravnih dosjeda npr. kod utora.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1 und DIN 7164**.

Napomena:

Oznaka veličine tip opisuje nazivnu veličinu u milimetrima (mm).

Tip A = 3,001 – 5,999

Tip B = 6,001 – 8,999

Tip C = 9,001 – 12,999

Tip D = 13,001 – 16,999

Tip E = 17,001 – 20,999

Tip F = 21,001 – 25,999

Tehnički opis

Nazivna mjera	3,001 - 5,999 mm
Vrijednost tolerancije	-1,8 mm
Standard	DIN 7164

Standard	DIN 1938-1
Polje tolerancije	A
Polje tolerancije	B
Polje tolerancije	C
Polje tolerancije	CD
Polje tolerancije	D
Polje tolerancije	E
Polje tolerancije	EF
Polje tolerancije	F
Polje tolerancije	FG
Polje tolerancije	G
Polje tolerancije	H
Polje tolerancije	JS
Polje tolerancije	J
Polje tolerancije	K
Polje tolerancije	M
Polje tolerancije	P
Polje tolerancije	N
Polje tolerancije	R
Polje tolerancije	S
Polje tolerancije	U
Polje tolerancije	T
Polje tolerancije	V
Polje tolerancije	X
Polje tolerancije	F
Polje tolerancije	ZA
Polje tolerancije	Z
Polje tolerancije	ZB
Polje tolerancije	ZC

Kvaliteta	7
Kvaliteta	8
Kvaliteta	9
Kvaliteta	10
Kvaliteta	11
Kvaliteta	12
Kvaliteta	13
Kalibriranje	L6
Vrsta proizvoda	Granična osovinska šablona s utorom

Usluge

KalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 20 mm	028300 20
--	-----------