

Garant**Ručni razvrtač po mjeri, bez prevlake, bez prevlake, nazivni Ø DC: 9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	160200 9
GTIN	4045197926999
Razred artikla	10N

Opis**Izvedba:**

S **lijevom spiralom** 7 – 8° i dugačkim uvodnim konusnim početkom od preko 1/4 duljine oštrice. Parni broj zuba s nejednakom raspodjelom za precizne cilindrične rupe bez vidljivih tragova obrade. Cilindrična površina za brušenje koja se nalazi u ravnini rezanja zaglađuje rupu i služi kao vodilica za razvrtač.

Ručni razvrtači **završno brušeni za dosjed prema Vašim potrebama.**

Upotreba:

Za prolazne rupe (nije za slijepe rupe). Dobar i za prekinute rupe.

Tehnički opis

Nazivni Ø D _c	9 mm
Duljina izboja L ₁	79 mm
Duljina rezne oštrice L _s	62 mm
Ukupna duljina L	124 mm
Broj oštrica Z	6
Ø-područje	8,601 - 9,1 mm
Kvadratna drška □	7 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 206 B
Kut spirale	7-8 stupanj

Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		