

Garant**eco držač za tokarenje, kratki, desno, veličina drške / pločice: 16/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260294 16/11
GTIN	4045197927132
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

GARANT eco sustav držača s unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštrice. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje se reducira na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojenih čestica i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i povećanu pouzdanost procesa. S četverostrukim hlađenjem.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji s GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: SDJCR/L 1616X11

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DC.. 11T3..

Funkcionalna širina L₄: 20 mm

Duljina glave L₁: 29 mm

Ukupna duljina L: 74 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice: 269023 3

Tehnički opis

Vijak za podlošku	269013 1
Ukupna duljina L	74 mm
ISO kod držača	SDJCR/L 1616X11
Veličina drške	16 mm

Veličina pločice	11 mm
Podložna pločica	269007 1
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 3
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Duljina glave L ₁	29 mm
Serija	Eco
Primjena	desno
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500