

Garant
eco držač za tokarenje, kratki, lijevi, veličina drške / pločice: 20/08 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251909 20/08
GTIN	4045197927392
Razred artikla	21U

Opis
Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

S četverostrukim hlađenjem

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji s GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: DWLNR/L 2020X08

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: WN.. 0804..

Funkcionalna širina L₄: 25 mm

Duljina glave L₁: 32 mm

Ukupna duljina L: 92 mm

Podložna
pločica: 259033 6

Tehnički opis

Veličina pločice	8 mm
Vilica, vijak, opruga	259036 9
ISO kod držača	DWLNR/L 2020X08
Podložna pločica	259033 6

Ukupna duljina L	92 mm
Duljina glave L ₁	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Vijak za podlošku	259027 4
Veličina drške	20 mm
Primjena	lijevi
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500