

**Honeywell****Par rukavica Perfect Poly® Skin, veličina rukavice: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094250 7
GTIN	3603835501352
Razred artikla	09A

**Opis****Izvedba:**

Perfect Poly® Skin. Izrazito uske rukavice koje omogućuju dobar osjet dodira i veliku protukliznu zaštitu, veliku udobnost i postojanost. **Ne sadrži slikone.**

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

bez silikona	da
Oznaka proizvođača	Perfect Poly Skin
Prozračnost	vrlo dobro
Mokro prijanjanje	umjereno
Uljni hvat	umjereno
Bez DMF-a	ne

Osjećaj dodira	vrlo dobro
Toplinska zaštita	ne postoji
Veličina rukavice	7
Materijal prevlake	PU
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	10
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	3111X
Materijal nosača	Poliamid
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Duljina	220 - 260 mm
Boja	sivo / plavo
Težina	14-20 g
Tehnologija pletenja	15G
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	1
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice