

HOLEX**Radioničko pomično mjerilo s podjelom u mm i colima, mjerno područje:
1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415100 1000
GTIN	4045197927699
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Skošeni mjerni šiljci za mjerenja navoja i uskih utora. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja. Skala s izrazitim kontrastom. Sa zaustavnim vijkom. Do vel. 300 prokaljen, od vel. 500 mjerne površine kaljene.

Tehnički opis

Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Kalibriranje	A1
Pakiranje	stabilna kutija
Podjela	1/128 col
Duljina kraka	150 mm
Podjela	1/20 mm
Standard	ISO 13385
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,15 mm
Posjela skale mm/inči	da
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX

Vrsta proizvoda

Radionička pomična mjerila

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm

021000 1000

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm

021010 1000