

HOLEX**Radioničko pomično mjerilo s podjelom u mm i colima, mjerno područje:
200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415100 200
GTIN	4045197927668
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Skošeni mjerni šiljci za mjerenja navoja i uskih utora. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja. Skala s izrazitim kontrastom. Sa zaustavnim vijkom. Do vel. 300 prokaljen, od vel. 500 mjerne površine kaljene.

Tehnički opis

Duljina kraka	60 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	A1
Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
Podjela	1/20 mm
Podjela	1/128 col
Standard	ISO 13385
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,05 mm
Posjela skale mm/inči	da
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX

Vrsta proizvoda

Radionička pomična mjerila

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm

021000 200

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm

021010 200