



## Digitalni dubinomjer, Mjerno područje: 50mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	418760 50
GTIN	4045197927682
Razred artikla	42A

### Opis

#### Izvedba:

Digitalni dubinomjer s **apsolutnom skalom**, nije potrebno pronalaženje nule. Vrlo visoka preciznost postiže se vodilicom od stakla. Elektronika se nakon oko 5 minuta samostalno isključuje, a uključuje jednostavnim pomicanjem.

#### Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

### Tehnički opis

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Kalibriranje	A1
Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	0,0005 col
Duljina senzora za iglične rupe	6 mm
Ø duljina senzora za iglične rupe	1,5 mm
Granica odstupanja	0,02 mm
Duljina mosta	50 mm
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma

Očitavanje	mm / inča
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerač dubine

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Vijak za držač dubinomjera	412236