

Ansell**Par rukavica HyFlex® 11-800, veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094350 8
GTIN	10076490480896
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

Serija HyFlex®. Svestrane rukavice s prevlakom od nitrilne pjene za precizne i opće radove. Pruža dobru ravnotežu između udobnosti, pokretljivosti i zaštite za ruke. S Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ za smanjenje umaranja ruku. Öko-Tex® Standard 100.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	8
Materijal prevlake	Nitril
Osjećaj dodira	vrlo dobro
Uljni hvat	dobro

Prozračnost	vrlo dobro
Toplinska zaštita	ne postoji
Bez DMF-a	da
bez silikona	da
Mokro prianjanje	umjereno
Udobnost	vrlo dobro
Serija	HyFlex®
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	3131A
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Duljina	199 mm
Boja	siva / bijela
Težina	20,4 g
Tehnologija pletenja	15G
Primjena	višekратно
Materijal	Nitrilna pjena
Razred zaštite od porezotina	A
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice

