



Pneumatski udarni odvijač, tip: W2920



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079171 W2920
GTIN	7322590051280
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od **6,3 bara** i deklarirani unutarnji Ø crijeva.

Učinkoviti udarni odvijač.

Odvod ispušnog zraka preko ručke, može se preusmjeriti za **desni / lijevi hod**.

- **Snažni mehanizam s dvostrukim čekićem.**
- **Mala težina s visokim učinkom.**
- **Kompozitno kućište i ručka visoke izdržljivosti.**
- **Ergonomska ručka s dobrom izolacijom.**
- **Prebacivanje lijevi-desni hod pomoću dva pritiska tipke.**

Upotreba:

Prikladno za zahtjevne primjene.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovito održavanje isporučive su na upit za većinu Atlas Copco pneumatskih alata.

Tehnički opis

Duljina	218 mm
Desni/lijevi hod	da
Radna buka	96 dB(A)
Područje okretnog momenta	300 - 1450 Nm
maksimalan broj okretaja	5500 min ⁻¹
Dimenzije prihvata za alat	3/4 col
maksimalna potreba za zrakom	1620 l/min
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	13 mm
maksimalne vibracije prema EN	10,2 m/s ²
Oznaka proizvođača	W2920
Oblik konstrukcije	Pištolj
Težina	3,2 kg
Visina	206 mm
Pogonski profil prihvata za alat	□
maksimalni Ø vijka (8.8–12.9)	M30
Priključak tlačnog zraka	3/8 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Odvijač