

Garant
CNMG 160612, Vrsta: HB7140-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250170 HB7140-1
GTIN	4045197927903
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160612 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
 Lomač odvojenih čestica: VM
 Tolerancija: M
 Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
 Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Lomač odvojenih čestica	VM
Glavna primjena	M
Kutni radijus	1,2 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	HB7140-1
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr

Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160612
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje