

**Garant****Držac za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
16/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260725 16/09
GTIN	4045197927798
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi	11 mm
Veličina pločice	9 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Stezna visina L <sub>2</sub>	15,25 mm
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	20 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	48 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 09T3..
ISO kod držača	A16M SSKCR/L09
Ukupna duljina L	150 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500