


Garant**SNMG 150612, Vrsta: HB7120-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251232 HB7120-1
GTIN	4045197928177
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 150612 HB7120-1 Kutni radijus: 1,2 mm

Vrsta: HB7120-1

Lomač odvojenih čestica: VM

Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mmPosmak f : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	1,2 mm
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Vrsta	HB7120-1
Lomač odvojenih čestica	VM
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 150612
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje