

Garant**CNMG 120416, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250328 HB7120-1
GTIN	4045197927972
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120416 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7120-1
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm
Kutni radijus	1,6 mm

Lomač odvojenih čestica	VG
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120416
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje