



## Pneumatski udarni odvijač, tip: W2428



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079171 W2428
GTIN	7322590051211
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od **6,3 bara** i deklarirani unutarnji Ø crijeva. Učinkoviti udarni odvijač.

Odvod ispušnog zraka preko ručke, može se preusmjeriti za **desni / lijevi hod**.

- **Otporni udarni mehanizam s jednim čekićem.**
- **Udarni mehanizam proizvodi mekanije udarce i slabije vibracije.**
- **Tri stupanja okretnog momenta za desni i lijevi hod.**
- **Dodatna drška za bolje rukovanje.**
- **Otporno aluminijsko i magnezijско kućište.**
- **Visoki okretni moment zahvaljujući učinkovitom motoru s lamelama.**

#### Upotreba:

Prikladno za teške radove demontaže.

#### Zamjenski dio:

**Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi):** garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovito održavanje isporučive su na upit za većinu Atlas Copco pneumatskih alata.

### Tehnički opis

Oznaka proizvođača	W2428
--------------------	-------

maksimalan broj okretaja	5000 min <sup>-1</sup>
Desni/lijevi hod	da
Radna buka	98 dB(A)
Područje okretnog momenta	800 - 1600 Nm
Duljina	345 mm
maksimalne vibracije prema EN	10,67 m/s <sup>2</sup>
maksimalni Ø vijka (8.8–12.9)	M33
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	19 mm
Dimenzije prihvata za alat	1 col
Visina	131 mm
Težina	10,5 kg
maksimalna potreba za zrakom	2880 l/min
Oblik konstrukcije	Ravno
Pogonski profil prihvata za alat	□
Priključak tlačnog zraka	1/2 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Odvijač