

**Garant****CNMG 160616, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250172 HB7120-1
GTIN	4045197927910
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 160616 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 260 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 260 m/min
Glavna primjena	M
Posmak $f$	0,2 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB7120-1
Kutni radijus	1,6 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Lomač odvojenih čestica	VM
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160616
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje