


Garant**SNMM 190624, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251394 HB7140-1
GTIN	4045197928382
Razred artikla	21G

Opis

SNMM 190624 HB7140-1 Kutni radijus: 2,4 mm

Vrsta: HB7140-1

Lomač odvojenih čestica: VR

Dubina reza a_p : 2 - 12 mmPosmak f : 0,4 - 1,2 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 40 - 180 m/min**Tehnički opis**

Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica	VR
Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Dubina reza a_p	2 - 12 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 180 m/min
Vrsta	HB7140-1

Kutni radijus	2,4 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMM 190624
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje