


**Garant**
**SNMG 190612, Vrsta: HB7120-1**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251236 HB7120-1
GTIN	4045197928191
Razred artikla	21G

### Opis

SNMG 190612 HB7120-1 Kutni radijus: 1,2 mm

Vrsta: HB7120-1

Lomač odvojenih čestica: VM

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 260 m/min

### Tehnički opis

Vrsta	HB7120-1
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VM
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 260 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 190612
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje