


Garant**CNMM 160624, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250462 HB7120-1
GTIN	4045197928092
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 160624 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VR
Dubina reza a_p : 2 - 8 mm
Posmak f : 0,4 - 1,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 210 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	VR
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	2,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 210 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Dubina reza a _p	2 - 8 mm
Vrsta	HB7120-1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 160624
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje