

**Garant****Držać za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251706 32/16
GTIN	4045197928245
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Veličina pločice	16 mm
ISO kod držača	MVJNR/L 3225P16
Duljina glave L <sub>1</sub>	32 mm
Vijak za steznu vilicu	259021 1
Veličina drške	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Vijak za podlošku	259025 3
Ukupna duljina L	170 mm
Podložna pločica	259031 39
Stezna vilica	259038 2
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

## List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500