


Garant
CNMM 160624, Vrsta: HB7140-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250462 HB7140-1
GTIN	4045197928108
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 160624 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
 Lomač odvojenih čestica: VR
 Dubina reza a_p : 2 - 8 mm
 Posmak f : 0,2 - 0,8 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 180 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Posmak f	0,2 - 0,8 mm/okr
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 180 m/min
Lomač odvojenih čestica	VR
Vrsta	HB7140-1

Kutni radijus	2,4 mm
Dubina reza a_p	2 - 8 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 160624
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje