

Garant
SNMG 190612, Vrsta: HB7140-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251236 HB7140-1
GTIN	4045197928306
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 190612 HB7140-1 Kutni radijus: 1,2 mm

Vrsta: HB7140-1

Lomač odvojenih čestica: VM

Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm

Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VM
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	HB7140-1
Kutni radijus	1,2 mm
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	M

Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 190612
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje