



Pneumatski udarni odvijač, tip: W2911



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079171 W2911
GTIN	7322590051303
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od **6,3 bara** i deklarirani unutarnji Ø crijeva. Učinkoviti udarni odvijač.

Odvod ispušnog zraka preko ručke, može se preusmjeriti za **desni / lijevi hod**.

- **Snažan udarni mehanizam s dvostrukim čekićem.**
- **Mala težina uz velik učinak.**
- **Kompozitno kućište i drška s dugim vijekom trajanja.**
- **Tri stupanja okretnog momenta.**
- **Ergonomska ručka s dobrom izolacijom.**
- **Prebacivanje lijevi-desni hod pomoću dva pritiska tipke.**

Upotreba:

Prikladno za zahtjevne primjene.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovito održavanje isporučive su na upit za većinu Atlas Copco pneumatskih alata.

Tehnički opis

maksimalni Ø vijka (8.8–12.9)	M14
maksimalan broj okretaja	7300 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	W2911
Desni/lijevi hod	da
Područje okretnog momenta	150 - 400 Nm
Oblik konstrukcije	Pištalj
Visina	178 mm
Težina	1,2 kg
Radna buka	92 dB(A)
Pogonski profil prihvata za alat	□
Duljina	160 mm
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
maksimalne vibracije prema EN	5,1 m/s ²
Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
maksimalna potreba za zrakom	1020 l/min
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Odvijač