

**Garant****CNMG 160616, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250338 HB7140-1
GTIN	4045197928009
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 160616 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
Lomač odvojenih čestica: VG  
Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 210 m/min

**Tehnički opis**

Vrsta	HB7140-1
Dubina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
Posmak $f$	0,25 - 0,6 mm/okr
Kutni radijus	1,6 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 210 m/min
Lomač odvojenih čestica	VG
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto

Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje