

Garant**Držać za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251707 32/16
GTIN	4045197928252
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	16 mm
Duljina glave L ₁	32 mm
Veličina drške	32 mm
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Stezna vilica	259038 2
Ukupna duljina L	170 mm
Podložna pločica	259031 39
ISO kod držača	MVJNR/L 3225P16
Vijak za podlošku	259025 3
Vijak za steznu vilicu	259021 1
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500