


Garant**CNMM 190616, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250464 HB7120-1
GTIN	4045197928115
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 190616 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VR
Dubina reza a_p : 2 - 8 mm
Posmak f : 0,4 - 1,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 210 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	1,6 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 210 m/min
Lomač odvojenih čestica	VR
Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Vrsta	HB7120-1
Dubina reza a_p	2 - 8 mm

Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 190616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje