



Pneumatski udarni odvijač, tip: W2915



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079171 W2915
GTIN	7322590051297
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od **6,3 bara** i deklarirani unutarnji Ø crijeva.

Učinkoviti udarni odvijač.

Odvod ispušnog zraka preko ručke, može se preusmjeriti za **desni / lijevi hod**.

- **Snažni mehanizam s dvostrukim čekićem.**
- **Mala težina s visokim učinkom.**
- **Kompozitno kućište i ručka visoke izdržljivosti.**
- **Ergonomska ručka s dobrom izolacijom.**
- **Prebacivanje lijevi-desni hod pomoću dva pritiska tipke.**

Upotreba:

Prikladno za zahtjevne primjene.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovito održavanje isporučive su na upit za većinu Atlas Copco pneumatskih alata.

Tehnički opis

preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
Radna buka	96 dB(A)
Oznaka proizvođača	W2915
Područje okretnog momenta	200 - 800 Nm
Visina	186 mm
maksimalni Ø vijka (8.8–12.9)	M16
Oblik konstrukcije	Pištolj
Pogonski profil prihvata za alat	□
maksimalne vibracije prema EN	7,5 m/s ²
Težina	2 kg
Duljina	185 mm
maksimalan broj okretaja	7700 min ⁻¹
Desni/lijevi hod	da
maksimalna potreba za zrakom	1080 l/min
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Odvijač