


Garant
CNMM 190624, Vrsta: HB7120-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250466 HB7120-1
GTIN	4045197928139
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 190624 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
 Lomač odvojenih čestica: VR
 Dubina reza a_p : 2 - 8 mm
 Posmak f : 0,4 - 1,2 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 210 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7120-1
Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 210 m/min
Lomač odvojenih čestica	VR
Dubina reza a_p	2 - 8 mm
Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Kutni radijus	2,4 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 190624
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje