


Garant**CNMM 190624, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250466 HB7140-1
GTIN	4045197928146
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 190624 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VR
Dubina reza a_p : 2 - 8 mm
Posmak f : 0,2 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 180 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	2,4 mm
Posmak f	0,2 - 0,8 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VR
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 180 m/min
Vrsta	HB7140-1

Dubina reza a_p	2 - 8 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 190624
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje