

**Garant****CNMG 190624, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 250343 HB7140-1 |
| GTIN           | 4045197928047   |
| Razred artikla | 21G             |

**Opis**

CNMG 190624 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
Lomač odvojenih čestica: VG  
Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 210 m/min

**Tehnički opis**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Glavna primjena                   | M                 |
| Vrsta                             | HB7140-1          |
| Uvjetovanost reza                 | lagano prekinuto  |
| Dubina reza $a_p$                 | 1,5 - 6 mm        |
| Posmak $f$                        | 0,25 - 0,6 mm/okr |
| Kutni radijus                     | 2,4 mm            |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 50 - 210 m/min    |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Lomač odvojenih čestica          | VG                                 |
| Fina/gruba obrada                | Fina obrada                        |
| Rezni materijal                  | HM                                 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 190624                        |
| Broj zamjena/oštrica             | 4                                  |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za tokarenje |