


Garant
CNMM 120416, Vrsta: HB7120-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250455 HB7120-1
GTIN	4045197928054
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 120416 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
 Lomač odvojenih čestica: VR
 Dubina reza a_p : 2 - 8 mm
 Posmak f : 0,4 - 1,2 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 210 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7120-1
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	2 - 8 mm
Lomač odvojenih čestica	VR
Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 210 m/min

Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	1,6 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 120416
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje