

Garant**DNMG 150408, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250768 HB7120-1
GTIN	4045197928689
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150408 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Lomač odvojenih čestica	VM
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr

Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7120-1
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150408
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje