

Garant**DNMG 150412, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250869 HB7120-1
GTIN	4045197928740
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150412 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VG
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	1,2 mm

Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Vrsta	HB7120-1
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150412
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje